

SafeAir 500



Ưu điểm:

- Loại bỏ vi khuẩn, virus, bụi mịn PM2.5, PM1.
- Giảm mùi hôi và khí độc hại (VOC, Formaldehyde, SO₂...).
- Tiết kiệm năng lượng, độ ồn thấp, tuổi thọ cao.
- Hiệu suất lọc cao, tần suất thay thế bộ lọc thấp.

Ứng dụng: Bệnh viện, phòng khám y tế, văn phòng nhỏ hoặc vừa.

Phạm vi sử dụng: Máy làm sạch không khí cho phòng diện tích 25-30 m² với ACH= 5 và tối đa 80 m² với ACH = 2.

Điện áp sản phẩm (V): 1 pha 220V/50 Hz.

Loại: Máy lọc không khí.

Công suất: 0-400 m³/h

Bộ điều khiển:

Chiết áp với dây cáp (5m) hoặc kết nối hệ thống BMS.

Lắp đặt: Di động hoặc cố định; đặt sàn, tường hoặc gắn trần.

Thiết kế: Thép tấm sơn tĩnh điện (Màu trắng).

Diện tích làm sạch không khí: Tối đa 80 m²

Model	Kích thước (W*xH**xD) mm	Lưu lượng/Chênh áp m ³ /h/Pa	Khối lượng (kg)	Công suất (W)	Lọc bao gồm trong cấu hình tiêu chuẩn Diện tích vật liệu lọc (m ²) hoặc Khối lượng Carbon (kg)
SafeAir 501-*	700x305x315	500/375	25	90	1 Lọc thô: AirPanel-CS 287x287x96 / 0.8 m ²
SafeAir 501V-*	305x700x315	500/375	28	90	1 Lọc HEPA: AbSo-292-P150: 287x287x292-10/22 / 5.5 m ²
SafeAir 502-*	1000x305x315	500/430	25	90	1 Lọc thô: AirPanel-CS 287x287x96 / 0.8 m ²
SafeAir 502V-*	305x1000x315	500/430	28	90	9 Lọc Carbon: Med-CB C Cylinder 600 CS-GS048 / 4,3 kg; 1 Lọc HEPA: AbSo-292-P150: 287x287x292-10/22 / 5.5 m ²
SafeAir 503-*	1000x305x315	500/400	25	90	1 Lọc thô: AirPanel-CS 287x287x96 / 0.8 m ²
SafeAir 503V-*	305x1000x315	500/400	28	90	9 Lọc Carbon: Med-CB C Cylinder 600 CS-GS048 / 4,3 kg; 1 Lọc HEPA: AbSo-292-P250: 287x287x292-10/22 / 6.2 m ²
ProAir 501-*	1000x305x315	500/400	25	90	1 Lọc thô: AirPanel-PS M5 287x287x96 / 0.85 m ²
ProAir 501V-*	305x1000x315	500/400	28	90	9 Lọc Carbon: Med-CB C Cylinder 600 CS-GS048 / 4,3 kg; 1 Lọc HEPA: AbSo-292-P250: 287x287x292-10/22 / 6.2 m ²

Model: * là loại vật liệu: SS304/SS430/CSP.

* Chiều rộng của SafeAir 501,502,503 & ProAir 501 (Máy lọc không khí dạng nằm ngang) cộng thêm 550 mm nếu máy lọc có tích hợp đèn UV.

** Chiều cao của SafeAir 501-V,502-V,503-V & ProAir 501V (Máy lọc không khí dạng đứng) cộng thêm 550 mm nếu máy lọc có tích hợp đèn UV.

Type	Model	Số lượng đèn UV & UVC công suất watts	Hiệu suất
SafeAir 500	SA500-01UV15W-32%	1 UV 15W	32%
	SA500-02UV25W-68%	2 UV 25W	68%
	SA500-04UV25W-93%	4 UV 25W	93%

Tùy chọn UV: SA500 là mã các máy lọc không khí (VD: SA501, SA502, SA503, PA501)

