

DÒNG AFT-ESP-H2-Auto

Máy lọc khói bếp tự làm sạch

**Làm sạch hiệu quả**

Vòi phun hiệu suất cao, sự kết hợp giữa rửa bằng vòi phun và rửa bằng dòng tự chảy giúp dầu mỡ bong tróc dễ dàng.

**Điều khiển thông minh**

Hệ thống điều khiển thông minh có thể lập trình 24/7 để thực hiện tự động tắt nguồn/ làm sạch/ sấy khô/ bật nguồn/ báo động theo từng phân đoạn thời gian.

**Nâng cấp tiên tiến**

Đường ống làm sạch và vòi phun sương được chế tạo từ thép không gỉ SUS304, chống ăn mòn và độ bền vượt trội. Khay thoát nước hình chữ V nghiêng giúp tối ưu hóa tốc độ thoát nước, tăng hiệu quả vận hành. Thiết kế giao diện lắp đặt nhanh chóng, thuận tiện, giúp quá trình thi công tại hiện trường trở nên dễ dàng và tiết kiệm thời gian.

**Thiết kế thân thiện với người dùng**

Hệ thống kết hợp mô-đun của thiết bị làm sạch, bình chứa nước rửa tùy chọn và hệ thống sưởi ấm bằng điện, đi kèm với hộp điều khiển rửa thông minh riêng biệt tùy chọn.



Thông số kỹ thuật

Model		ESP-04H2-Au	ESP-05H2-Au	ESP-08H2-Au	ESP-09H2-Au	ESP-13H2-Au	ESP-14H2-Au
Hiệu suất làm sạch $\geq 92\%$	Lưu lượng khí xử lý (m ³ /h)	6000	7500	12000	15000	20000	22500
	Tổn áp (Pa)	≤ 95					
Hiệu suất làm sạch $\geq 97\%$	Lưu lượng khí xử lý (m ³ /h)	4000	4700	8000	9400	13000	14100
	Tổn áp (Pa)	≤ 65					
Nguồn vào (V/Hz)		220-240/ 50-60					
Công suất định mức (W)		120	125	240	250	360	375
Kích thước (L*W*H mm)		560*859*850	560*953*850	560*1505*850	560*1693*850	560*2153*850	560*2433*850
Khối lượng thiết bị (kg)		82	98	134	171	191	249
Lưu lượng cấp nước ≥ 3 bar (m ³ /1.2)			1.5	2.4	2.4	3.6	3.6
Tiêu thụ nước (l)		35	35	70	70	105	105
Ống kết nối đầu vào / ống thoát nước (ren G)		Đen ngoài DN20 (3/4")/ ren ngoài DN80 (3")					
Hiển thị trạng thái		Vận hành – Bảo trì – Lỗi (Sự cố)					
Phụ kiện tùy chọn		Tủ điều khiển vệ sinh thông minh; Hệ thống rửa vệ sinh dùng bồn chứa chất tẩy rửa hệ thống làm sạch nóng bằng điện, đĩa phân phối luồng khí đồng đều					
Khoảng trống bảo trì (mm)		1030					

Hiệu quả làm sạch dựa trên phương pháp quang phổ hồng ngoại (infrared spectrophotometry)